




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



Montagebohrung Panel Cutout



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau /PSU grey	KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Gehaeuse/Housing:		Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Loet/solder	AWG 22
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Pruefspannung/Test Voltage:	1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflaechen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7.5 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts:	4.9 A
Schutzart/Protection class:	IP 50	7 polig / 7 position:	
/plugged condition		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

G11MC 7-P08LFG0-0020	rot / red
G11MC 7-P08LFG0-0030	weiß / white
G11MC 7-P08LFG0-0040	gelb / yellow
G11MC 7-P08LFG0-0050	gruen / green
G11MC 7-P08LFG0-0060	blau / blue
G11MC 7-P08LFG0-0070	grau / grey
G11MC 7-P08LFG0-0080	schwarz / black
Oxaion-ID	Farbe Pos. 20/ colour pos. 20

		 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description:		Werkstoff: material:	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015			Geraeteteil cpl. receptacle cpl.		see BOM	
		Status/state:		Version: revision:	Maßstab: scale:	
Approved		-	CAD-Nr.: design-ID:		3:1	
			Teile-ID: part-ID:		Format: size:	
Erstellt/prepared	14.06.2019	tschroedl	Oxaion-Nr.:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised	14.06.2019	tschroedl			A3	
Freigabe/released	17.06.2019	rtrager	G11MC 7-P08LFG0-00_0		Bl.: sheet: 1	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[G11MC7-P08LFG0-0080](#)