




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung  
Panel Cutout



Technische Daten/Technical Data:

|                                        |                           |                                |                       |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Werkstoffe/Materials:                  | PSU grau<br>PSU grey      | KontaktØ /ContactØ:            | Ø 1.3 mm              |
| Gehäuse/Housing:                       | Cu-Legierung<br>/Cu-alloy | Anschluß/Termination:          | 0.5mm <sup>2</sup>    |
| Kontakte/Contacts:                     | PEEK                      | Löt/Solder                     | AWG 20                |
| Isolierkörper/Insulation Body:         |                           | Prüfspannung/Test Voltage:     | 1.9 kV (SAE AS 13441) |
| Oberflächen/Surfaces:                  |                           | Strombelastung/Current Load:   |                       |
| Gehäuse/Housing:                       |                           | Einzelkontakte/single contacts | 14 A                  |
| Kontakte/Contacts:                     | gal. Au                   | 2-polig / 2-pos.:              | 14 A                  |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 |                           | (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)      |                       |
| /Protection Class in mated condition   |                           |                                |                       |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| G11M07-P02LPH0-0020         | rot / red                            |
| G11M07-P02LPH0-0030         | weiß / white                         |
| G11M07-P02LPH0-0040         | gelb / yellow                        |
| G11M07-P02LPH0-0050         | grün / green                         |
| G11M07-P02LPH0-0060         | blau / blue                          |
| G11M07-P02LPH0-0070         | grau / grey                          |
| G11M07-P02LPH0-0080         | schwarz / black                      |
| Artikelnummer<br>Partnumber | Farbe Frontmutter<br>Colour Frontnut |

|           |            |       |      |  |                                                                                       |        |          |                                            |  |          |                |                     |
|-----------|------------|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
|           |            |       |      |  | Maße ohne Toleranzangabe nach mittel<br>DIN ISO 2768                                  |        | Rohteil: |                                            |  | Rohgew.: | PE-Modell-Nr.: |                     |
|           |            |       |      |  |                                                                                       |        |          |                                            |  | CAD-Nr.: | 00022187       | Bl.:                |
|           |            |       |      |  | 2003                                                                                  | Tag    | Name     | Benennung:<br><br>Geräteteil<br>Receptacle |  |          |                | Maßstab:<br><br>3:1 |
|           |            |       |      |  | Bearb.                                                                                | 20.01. | Braun F. |                                            |  |          |                |                     |
|           |            |       |      |  | Gepr.                                                                                 |        |          |                                            |  |          |                |                     |
|           |            |       |      |  | Norm.                                                                                 |        |          |                                            |  |          |                |                     |
|           |            |       |      |  |  |        |          | Zeichnungs Nr.:                            |  |          |                | Vervielf. Paus      |
|           |            |       |      |  | otto dunkel gmbh                                                                      |        |          | G11M07-P02LPH0-00.0                        |  |          |                |                     |
| Änd-zust. | Änd.-Mitt. | Datum | Name |  |                                                                                       |        |          | Ersatz für:                                |  |          |                | Nr.                 |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[G11M07-P02LPH0-0050](#)