




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachweisdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!





S11F1C - ---



S11F2C - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Kontakte/Contacts:	Isolierkoerper/Insulation Body:	Cu-Legierung /cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
		PEEK	Loet/solder	AWG 22
			Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
			Strombelastung/Current Load:	7.5 A
			Einzelkontakte/single contacts:	
Oberflaechen/Surfaces:	Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:		gal. Au		
Schutzart/Protection class:		IP 50		
		/plugged condition		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

*) Darstellung nur Beispiel!
figure only for example!

S11F_C -P08MFG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S11F_C -P08MFG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S11F_C -P08MFG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S11F_C -P08MFG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S11F_C -P08MFG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S11F_C -P08MFG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S11F_C -P08MFG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S11F_C -P08MFG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S11F_C -P08MFG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S11F_C -P08MFG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S11F_C -P08MFG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S11F_C -P08MFG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description:		Werkstoff: material:	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Stecker cpl.		see BOM	
Status/state:		Version: revision:		Maßstab: scale:	
Erstellt/prepared		Teile-ID: part-ID:		4:1	
Geaendert/revised		Oxaion-Nr.:		Format: size:	
Freigabe/released		Ursprung/origin.:		A3	
Datum/date		S11F_C -P08MFG0-__00		Einheit: dim.: mm	
Name/name				Bl.: sheet: 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S11F1C-P08MFG0-5000](#)