

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D


E

F


Nur Einsatz dargestellt !
View only insert



Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value




S30F1_----




S30F2_----

Ⓑ empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Ⓑ **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø 0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Ⓑ

S30F_C-P07MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated	S30F__-P07MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S30F_S-P07MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated	S30F__-P07MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	S30F__-P07MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
		S30F__-P07MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00053824		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: size: A3
Erstellt/prepared	17.12.2012	dscholz	Oxaion-Nr.: S30F__-P07MCC0-__00	
Geaendert/revised	04.10.2018	tschroedl		
Freigabe/released	15.10.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S30F.S-P07MCC0-; S30F1C-P07MCC0-	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

S30F1C-P07MCC0-4000