




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




S40F1C - ---



S40F2C - ---


empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

A



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

A **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Pruefspannung/Test Voltage:

1.2 kV AC (SAE AS 13441)

Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S40F_C-P03MJG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S40F_C-P03MJG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S40F_C-P03MJG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S40F_C-P03MJG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S40F_C-P03MJG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S40F_C-P03MJG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S40F_C-P03MJG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00059687		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	09.03.2015	dscholz	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	08.10.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	12.10.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S40F_C-P03MJG0-__OS	
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: S40F_C-P03MJG0-..OS	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S40F1C-P03MJG0-400S](#)