







K21KOC-...

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value




Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !


empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt ! / view only housing!
M 2:1



K21KAC-...



K21KCC-...



K21KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

K21K.C-P04LJG0-700S	> 6.5-7.0 mm
K21K.C-P04LJG0-650S	> 6.0-6.5 mm
K21K.C-P04LJG0-600S	> 5.5-6.0 mm
K21K.C-P04LJG0-550S	> 5.0-5.5 mm
K21K.C-P04LJG0-500S	> 4.5-5.0 mm
K21K.C-P04LJG0-450S	> 4.0-4.5 mm
K21K.C-P04LJG0-400S	> 3.5-4.0 mm
K21K.C-P04LJG0-350S	> 3.0-3.5 mm
K21K.C-P04LJG0-300S	> 2.5-3.0 mm
K21K.C-P04LJG0-250S	> 2.0-2.5 mm
K21K.C-P04LJG0-200S	> 1.5-2.0 mm
K21K.C-P04LJG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Zeichnungs Nr.: drawing-nr.	Kabel- Ø cable-Ø

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder


Ø 0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A



Knickschutzfuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		Benennung/description: KABELTEIL CPL.	Werkstoff: material: see BOM
Status/state: Approved	Erstellt/prepared 01.12.2014 dscholz	Geaendert/revised 09.07.2018 tschroedl	Freigabe/released 09.07.2018 rtrager	CAD-Nr.: design-ID: 00058864	Maßstab: scale: 4:1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin..	Teile-ID: part-ID: K21K.C-P04LJG0-..OS	Format: size: A3
				Einheit: dim.: mm	Bl.: sheet: 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[K21K0C-P04LJG0-350S](#)