






Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




S11K0C-...


Abisolierlaenge/
Cable Preparation




Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Darstellung nur Gehaeuse !
view of codings in direction "A"; only housing shown !
M2:1



S11KAC-...



S11KCC-...



S11KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

(A) **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm!
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm!

S11K.C-P14MCC0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11K.C-P14MCC0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11K.C-P14MCC0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11K.C-P14MCC0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11K.C-P14MCC0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11K.C-P14MCC0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11K.C-P14MCC0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11K.C-P14MCC0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11K.C-P14MCC0-3000	> 2.5-3.0 mm
S11K.C-P14MCC0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11K.C-P14MCC0-2000	> 1.5-2.0 mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder


Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A



1:1

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00052135		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	03.04.2012	dscholz	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	09.12.2015	cbrey	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	28.01.2016	rtrager		
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		S11K.C-P14MCC0-..00Z		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11KAC-P14MCC0-3000](#)