


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




G30KOC - ---


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt!
view only housing!
M 2:1



G30KAC - ---



G30KCC - ---



G30KFC - ---

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:


0.6 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts



4 A

Steckschluessel fuer Nutmutter:
Nutdriver for slotted mounting nut:
701.098.002.000.000

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !




Nur Einsatz dargestellt
view only insert



1:1

Montagebohrung
panel cut-out
M 3:1

Markierungspunkt
red dot



		Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: seeBOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00140047		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 17.05.2018 cbrey		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 17.05.2018 cbrey		Oxaion-Nr.: G30K_C-P10LCC9-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 17.05.2018 rtrager		Ursprung/origin.:			
ODU-MUEHLDORF Datum/date		Name/name			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[G30K0C-P10LCC9-0000](#)