






K11KOC - ---


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1



K11KAC - ---




K11KCC - ---





K11KFC - ---

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




Nur Einsatz dargestellt
View only insert



1:1

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø1.3 mm
0.50mm²
AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage:

1.65 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description:		Werkstoff: material:	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Kabelteil cpl.		see BOM	
Status/state:		Version: revision:		Maßstab: scale:	
Erstellt/prepared		00159711		4:1	
Geaendert/revised		Teile-ID: part-ID:		Format: size:	
Freigabe/released		Oxaion-Nr.:		A3	
ODU-MUEHLDOERF		K11K_C - P02LPH0 - __00		Einheit: dim.: mm	
Datum/date		Ursprung/origin.:		Bl.: sheet: 1	
Name/name					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K11K0C-P02LPH0-7000](#)