








G50LAC - ---

(A) weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housings!


3:1




G50LAC - ---




G50LCC - ---




G50LFC - ---



G50LJC - ---



3:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Isolierkoerper/Insulation Body:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

(A) 0.6 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

(A) 7.5 A

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00038620		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 20.05.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geeignet/revised 05.03.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: G50L_C - P05LFG0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 05.03.2019 rtrager		Ursprung/origin.: G50LJC - P05LFG0-0000			
ODU-MUEHLDORF		Datum/date		Name/name	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[G50L0C-P05LFG0-0000](#)