

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




Anzugsdrehmoment:1.0 Nm
torque value




S21K0_-_-_-


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1



S21KA_-_-_-




S21KC_-_-_-




S21KF_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

S21K_C-P05MJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
S21K_S-P05MJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S21K__-P05MJG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K__-P05MJG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K__-P05MJG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K__-P05MJG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K__-P05MJG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K__-P05MJG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K__-P05MJG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K__-P05MJG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K__-P05MJG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K__-P05MJG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K__-P05MJG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K__-P05MJG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00041267		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: size: A3
Erstellt/prepared	26.02.2009	rtrager	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	12.02.2019	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	13.02.2019	rtrager	Ursprung/origin.:	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	S21K__-P05MJG0-__OS S21K0C-P05MJG0-...S; S21KFS-	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S21K0C-P05MJG0-350S](#)