


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererfindung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




K1CLO_--_--




Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
4:1



K1CLA_--_--





K1CLC_--_--



K1CLF_--_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



3:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:

Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:

Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:

im gesteckten Zustand

/plugged condition

Cu-Legierung

/cu-alloy

Cu-Legierung

/cu-alloy

PEEK

siehe Tabelle

see table

gal. Au

IP 50

KontaktØ/ContactØ:

Anschluß/Termination:

Loet/solder

Pruefspannung/Test Voltage:

Strombelastung/Current Load:

Einzelkontakte/single contacts:

Ø0.5 mm

0.08mm

AWG 28

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K1CL_C-P02LCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated
K1CL_S-P02LCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Status/state: Approved		Version: revision: C		Maßstab: scale: 8:1	
Erstellt/prepared 04.02.2014 alengmueller		CAD-Nr.: design-ID: 00056571		Format: size: A3	
Geändert/revised 09.04.2019 tschroedl		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Freigabe/released 10.04.2019 rtrager		Oxaion-Nr.: K1CL__-P02LCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
ODU-MUEHLDORF Datum/date		Name/name		Ursprung/origin.: K1CL.C-P02LCC0-..00	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K1CL0C-P02LCC0-1000](#)