






K10LOC - ---


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value




Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !




- Ⓐ weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt ! / view only housing!
3:1



K10LAC - ---





K10LCC - ---



K10LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehaeuse/Housing:	/cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt
Gehaeuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
	im gesteckten Zustand
	/plugged condition

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm
Loet/solder	AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	Ⓐ 0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	Ⓐ 4 A
Einzelkontakte/single contacts:	

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

K10L_C-P06LCC0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
K10L_C-P06LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K10L_C-P06LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K10L_C-P06LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K10L_C-P06LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040153		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 21.10.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 19.03.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: K10L_C-P06LCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 19.03.2019 rtrager		Ursprung/origin.: K10LOC-P06LCC0-..00			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	

Ⓐ Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K10L0C-P06LCC0-5600](#)