



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Ø8.9

10

Markierungspunkt
Red dot

20

40

30

50 *)

60


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

SW 8
ca.26

SW 7


ca. 36

Ø8.9




S10LOC ----


Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M3:1



S10LAC ----




S10LCC ----



S10LFC ----

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated

Kontakte/Contacts: gal. Au


Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ/ContactØ: Ø0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Loet/solder AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



2:1

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00104572		Maßstab: Scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	07.04.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	07.04.2016	srueckerl	Oxaion-Nr.:	Bl.:
Freigabe/released	07.04.2016	rtrager	S10L_C -P02MJG0-__00	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	sheet: 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S10L0C-P02MJG0-5600](#)