






Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



S10L0_--_--


empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation




2:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example


A weitere Kodierungen in Richtung "A":
3:1 further codings in direction "A":




S10LA_--_--




S10LC_--_--




S10LF_--_--



S10L_--_--



S10LV_--_--



S10LY_--_--

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S10L_C-P04MFG0-__00	matt verchromt matt chrome plated
S10L_S-P04MFG0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S10L__-P04MFG0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
S10L__-P04MFG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S10L__-P04MFG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S10L__-P04MFG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S10L__-P04MFG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Artikelnummer/ part number	KabelØ/ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Status/state:	Version: revision:	CAD-Nr.: design-ID:		Maßstab: scale:	
Erstellt/prepared	23.05.2005	Teile-ID: part-ID:		Format: size:	
Geaendert/revised	24.04.2019	Oxaion-Nr.:		Einheit: dim.: mm	
Freigabe/released		S10L__-P04MFG0-__00		Bl.:	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Ursprung/origin.:		sheet: 1	
	Name/name	S10L_C-P04MFG0-__00; S10LFS-P04			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S10L0C-P04MFG0-5600](#)