


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




S11L0_--_---




Nur Einsatz dargestellt
view only insert




empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1




S11LA_--_---




S11LC_--_---




S11LF_--_---



S11LJ_--_---



S11LY_--_---



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

S11L__-P02MPH0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P02MPH0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P02MPH0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P02MPH0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P02MPH0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P02MPH0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P02MPH0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø1.3 mm
0.5mm²
AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage:

1.65 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



Benennung/description:

STECKER CPL.

CAD-Nr.:
design-ID:

00047334

Teile-ID:
part-ID:

Oxaion-Nr.:

S11L__-P02MPH0-__00

Ursprung/origin.:

S11LAC-P02MPH0-..00

Werkstoff:
material:

see BOM

Maßstab:
scale:

1:1

Format:
size:

A3

Einheit:
dim.:

mm

Bl.:

sheet: 1

Allgemeintoleranz/general tol.:	DIN ISO 2768-mH	Tolerierung / Tolerancing:	DIN ISO 8015
Status/state:	Approved	Version:	A
Erstellt/prepared	16.08.2010	alengmueller	
Geaendert/revised	20.06.2018	cbrey	
Freigabe/released	22.06.2018	srueckerl	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11L0C-P02MPH0-4200](#)