






K20L0_--_--


Anzugsdrehmoment:0.6 Nm
torque value




nur Einsatz dargestellt
view only insert




A weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1



K20LA_--_--





K20LC_--_--



K20LF_--_--

A empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ: 0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Loet/solder AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: A 7.5 A
Einzelkontakte/single contacts:

**Knickschutziuelle separat bestellen
order cable bend relief separately**

A Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K20L_C-P02LJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
K20L_S-P02LJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

K20L__-P02LJG0-560S	> 5.0 - 5.6 mm
K20L__-P02LJG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
K20L__-P02LJG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
K20L__-P02LJG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
K20L__-P02LJG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID A	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	10.02.2010	agaube	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	11.04.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	11.04.2019	rtrager	Oxaion-Nr.: K20L__-P02LJG0-__OS	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: K20L_C-P02LJG0-..OS	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[K20L0C-P02LJG0-560S](#)