



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Ø8.9

10

Markierungspunkt
Red dot

20

40

30

50 *)


60
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

SW 8
ca.26

SW 7


ca. 36

Ø8.9




S10LOC ----


Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M3:1




S10LAC ----



S10LCC ----




S10LFC ----



2:1

Markierungspunkt
Red dot

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

10 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

S10L_C -P02MJG0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
S10L_C -P02MJG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S10L_C -P02MJG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S10L_C -P02MJG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S10L_C -P02MJG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
S10L_C -P02MJG0-0000	ohne Spannzangensystem/ without cable collet system
Artikelnummer/ part number	Teile-ID/ part-ID

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00104572		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	07.04.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	07.04.2016	srueckerl	Oxaion-Nr.:	Bl.:
Freigabe/released	07.04.2016	rtrager	S10L_C -P02MJG0 -__00	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
				sheet: 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S10LOC-P02MJG0-4200](#)