



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Ø8.9

10

Markierungspunkt
Red dot

20

40

30

50 *)

60


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

SW 8
ca.26

SW 7


ca. 36

Ø8.9




S10LOC ----


Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M3:1



S10LAC ----




S10LCC ----



S10LFC ----

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation




*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Loet/solder	Ø0.9 mm 0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	1.5 kV AC (SAE AS 13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	10 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !



2:1

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: Scale: 5:1
Erstellt/prepared	07.04.2016	srueckerl	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	07.04.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	07.04.2016	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		S10L_C -P02MJG0-__00		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S10L0C-P02MJG0-5200](#)