


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER




Anzugsdrehmoment: 0.25Nm
Torque value:




Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Markierungspunkt/
keying indication



3:1



*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

S1CLOC-P04MCC0-1000	> 0.5 - 1.0
S1CLOC-P04MCC0-1500	> 1.0 - 1.5
S1CLOC-P04MCC0-2000	> 1.5 - 2.0
S1CLOC-P04MCC0-2500	> 2.0 - 2.5
S1CLOC-P04MCC0-3000	> 2.5 - 3.0
S1CLOC-P04MCC0-3500	> 3.0 - 3.5
Artikel nr. part number	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Oberflächen/Surfaces:	chromatiert matt matt chromate	Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:		Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition		All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: siehe Stückliste see partlist		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							CAD-Nr.:	00019813	Bl.:	
				2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl. plug cpl.			Maßstab:
				Bearb.	04.02.	Lengmüller				7:1
				Gepr.						
				Norm.						
				 A perfect alliance.			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause
							S1CLOC-P04MCC0-..00			Nr.
							Ersatz für: S1CLOC-P04MCC0-3500 vom 02.04.02			



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S1CL0C-P04MCC0-2500](#)