


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachrungsdenst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on pocard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



G10F1C - ---




G10F2C - ---

Technische Daten/Technical Data:



Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Loet/solder	AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	0.6 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	4 A
Einzelkontakte/single contacts:	


Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Montagebohrung panel cutout



 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015	Status/state: Approved	Version: revision: -	Benennung/description: Geraeteteil cpl. receptacle cpl.		Werkstoff: material: see BOM
			CAD-Nr.: design-ID: 00138844	Maßstab: scale: 5:1	Format: size: A3
Erstellt/prepared 24.04.2018	rtrager	Teile-ID: part-ID:	Oxaion-Nr.: G10F_C -P09LCC0-0000		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised 24.04.2018	rtrager	Ursprung/origin.:		Bl.:	sheet: 1
Freigabe/released 24.04.2018	rtrager				
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[G10F1C-P09LCC0-0000](#)