




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kuerungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt
view only insert




S21L0_--_---


- (B) weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
(C) nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1




S21LA_--_---



S21LC_--_---




S21LF_--_---




S21LJ_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
Figure on only for example !



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

**Knickschutzuette separat bestellen
order cable bend relief separately**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21L_C-P04MJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
S21L_S-P04MJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S21L__-P04MJG0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
S21L__-P04MJG0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
S21L__-P04MJG0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
S21L__-P04MJG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
S21L__-P04MJG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
S21L__-P04MJG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
S21L__-P04MJG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision:		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Status/state: Approved		C		CAD-Nr.: design-ID: 00031173		Maßstab: scale: 4:1	
Erstellt/prepared 07.07.2009 dscholz		Geändert/revised 13.05.2019 tschroedl		Teile-ID: part-ID:		Format: size: A3	
Freigabe/released 13.05.2019 rtrager		ODU-MUEHL DORF Datum/date Name/name		Oxaion-Nr.: S21L__-P04MJG0-__OS		Einheit: dim.: mm	
				Ursprung/origin.: S21L_C-P04MJG0-__OS		Bl.: sheet: 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S21L0C-P04MJG0-620S](#)