





M 2:1



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed
Kontakte/Contacts:	gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: AWG 28 / 0.08mm²
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 875 V AC

Strombelastung/Current Load: 5 A

Einzelkontakte/single contacts

K21LOC-P10LCCO-7700	min. 7.0	max. 7.7
K21LOC-P10LCCO-7200	min. 6.0	max. 7.2
K21LOC-P10LCCO-6200	min. 5.0	max. 6.2
K21LOC-P10LCCO-5200	min. 4.0	max. 5.2
K21LOC-P10LCCO-4200	min. 3.0	max. 4.2
K21LOC-P10LCCO-3200	min. 2.0	max. 3.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
				2007	Tag	Name	Benennung:					Bl.:
				Bearb.	25.04.	D.Stein	Kabelteil cpl.					Maßstab: 4:1
				Gepr.								
				Norm.								
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:					Vervielf. Pause
							K21LOC-P10LCCO-..00					
Änd- zust.	Änd.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:					Nr.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[K21L0C-P10LCC0-420S](#)