


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.




Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




S2CL0C-___


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A"



S2CLAC-___




S2CLCC-___



S2CLFC-___

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder


Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A



3:1

S2CL_C-P02MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S2CL_C-P02MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S2CL_C-P02MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S2CL_C-P02MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S2CL_C-P02MCC0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
S2CL_C-P02MCC0-1000	> 0.5 - 1.0 mm
Artikelnummer/ part number	KabelØ/ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	13.10.2009	dscholz	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	02.06.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	03.06.2016	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		S2CL_C-P02MCC0-__00		
		S2CL0C-P02MCC0-..00		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[S2CLAC-P02MCC0-2500](#)