

照光式押ボタンスイッチ Illuminated Pushbutton Switches



1. 照光部にはLEDによる全面照光
2. ラバーコンタクトの採用によるソフトなクリック感
3. 豊富なバリエーション（キートップ寸法）
□6、□9、□11、□12

定 格	最大定格 最小定格	DC5 V 5 mA 又は DC20 V 1 mA DC5 V 1 mA
初 期 接 触 抵 抗		200 Ω Max. (20 mV 1.5 mA 1kHz Max.)
耐 電 圧		AC250 V 1分間
絶 縁 抵 抗		100 MΩ(DC100 V)
ス ト ヲ ク		1.5 mm (□11, 12 mm) 1.3 mm (□6, 9 mm)
作 動 力		1.7±0.5 N : (□11, 12 mm) 1.3± ^{0.6} _{0.4} N : (□6, 9 mm)
電 気 的 寿 命		最大定格にて500,000回 (□11, 12 mm) 最大定格にて300,000回 (□6, 9 mm)
使 用 温 度 範 囲		-10℃～+60℃
保 存 温 度 範 囲		-25℃～+70℃

1. Full Surface Illumination by LED.
2. Conductive Rubber Contact For Soft and Quiet Operation
3. Available in Four Sizes
6mm sq., 9mm sq., 11mm sq., 12mm sq.

Rating	Max.	5 VDC 5 mA or 20 VDC 1 mA
	Min.	5 VDC 1 mA
Initial Contact Resistance	200 Ω Max. (20 mV 1.5 mA 1kHz Max.)	
Dielectric Strength	250 VAC 1 minute	
Insulation Resistance	100 MΩ (100 VDC)	
Travel	1.5 mm (11/12 mm sq.) 1.3 mm (6/9 mm sq.)	
Operating Force	1.7±0.5 N (11/12 mm sq.) 1.3± ^{0.6} _{0.4} N : (6/9 mm sq.)	
Electrical Life	500,000 operations at max. rating (11/12 mm sq.) 300,000 operations at max. rating (6/9 mm sq.)	
Operating Temperature Range	-10°C~+60°C	
Storage Temperature Range	-25°C~+70°C	

数字 Fig.	ボタン寸法 Button Dimension
1	□11mm 11mm sq.
2	□12mm 12mm sq.
6	□6mm 6mm sq.
9	□9mm 9mm sq.

スイッチ特性 Switching Function 形名 Part No.		
CFPB-1CC-■■■■	OFF	(ON)
接続端子 Connecting Terminals	—	1-2


LED 特性 LED Characteristics	
形名 Part No.	
CFPB-1CC-■■■	
接続端子 Connecting Terminals	3-4

※非照光タイプを除く Exclude Non - illuminated type.




(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary

■寸法・形状/Dimension



□ 11mm 角品 / 11mm Sq.






□ 12mm 角品 / 12mm Sq.



□ 6mm 角品 / 6mm Sq.




□ 9mm 角品 / 9mm Sq.




■プリント基板寸法/Pad Layouts

□ 11mm/12mm Sq.



□ 6mm/9mm Sq.



■はんだ付け仕様/Soldering Specifications

- (1) フローライン Flow soldering
 260°C Max. 3 ~ 5 秒 (トータル 10 秒) sec Max.
 (但し、プリヒート: 80 ~ 120°C 120 秒以内)
 フロー回数: 1 回
 260°C Max., 3 ~ 5 sec. Max. (total 10 sec. Max)
 Pre Heating: 80 ~ 120°C, 120 sec. Max.
 No. of flows: 1 time Max.
- (2) 手付け Manual soldering
 装置: はんだゴテ Device: Solder iron
 380°C Max., 3 sec Max.

■洗浄仕様/Flux Cleaning

- (1) CFPB はオープン構造の為丸洗い洗浄はできません。基板洗浄する場合はスイッチ本体に洗浄液が掛からないように基板はんだ面をブラシ洗浄して下さい。
 The CFPB series are not washable. To wash the PC board, clean the soldering surface of the PC board with a brush so that the switch is not exposed to the cleaning solution.
- (2) 溶剤はアルコール系のものをご使用下さい。
 Solvent: Alcohol type


■LED 回路/LED Drive circuit

●スタティック駆動の場合

$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

●ダイナミック駆動の場合

$$R = \frac{E - V_F}{I_{FM}}$$



●Case of static lighting system

$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

●Case of dynamic lighting system

$$R = \frac{E - V_F}{I_{FM}}$$

LED回路/LED Specification

項目	記号	絶対最大定格※1				単位
		赤	橙	緑	黄	
順電流	IF	30	25	25	30	mA
パルス順電流※2	IFP	100	100	100	100	mA
順電圧	VF	2.8	2.8	2.8	2.8	V
逆電圧	VR	4	4	4	4	V

※1. 「絶対最大定格」は瞬時たりとも超えてはならない限界値です。設計の際には安全マージンを考慮願います。

※2. IFPの測定条件

デューティ比:1/10、周波数:1kHz

※3. 上記定格は雰囲気温度 Ta=25℃のものです。

Item	Symbol	Absolute Maximum Rating※1				Unit
		Red	Orange	Green	Yellow	
Forward Current	IF	30	30	25	25	mA
Puls Forward Current※2	IFP	100	100	100	100	mA
Forward Voltage	VF	2.8	2.8	2.8	2.8	V
Reverse Voltage	VR	4	4	4	4	V

※1. "Absolute Maximum Rating" is the limit value that must not be exceeded even momentarily. Be sure to consider the safety margin for designing the circuit.

※2. Measurement conditions of IFP

Duty ratio:1/10, Frequency:1kHz

※3. The above ratings are specified at ambient temperature Ta = 25°C.

品種一覧表/ Table of Part Numbers

□ 6mmタイプ / 6mm Sq.

形名	Part No.	LED色 LED color	ボタン色 Button color
CFPB-1CC-1W6		非照光 Non-illuminated	白 White
CFPB-1CC-1R6		非照光 Non-illuminated	赤 Red
☆CFPB-1CC-1G6		非照光 Non-illuminated	緑 Green
☆CFPB-1CC-1Y6		非照光 Non-illuminated	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-1B6		非照光 Non-illuminated	青 Blue
☆CFPB-1CC-1O6		非照光 Non-illuminated	橙 Orange
CFPB-1CC-2R6		赤 Red	赤 Red
☆CFPB-1CC-3O6		橙 Orange	橙 Orange
CFPB-1CC-4W6		黄 Yellow	白 White
☆CFPB-1CC-5G6		緑 Green	緑 Green
☆CFPB-1CC-5Y6		緑 Green	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-5B6		緑 Green	青 Blue

□ 11mmタイプ / 11mm Sq.

形名	Part No.	LED色 LED color	ボタン色 Button color
CFPB-1CC-1W1		非照光 Non-illuminated	白 White
CFPB-1CC-1R1		非照光 Non-illuminated	赤 Red
☆CFPB-1CC-1G1		非照光 Non-illuminated	緑 Green
☆CFPB-1CC-1Y1		非照光 Non-illuminated	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-1B1		非照光 Non-illuminated	青 Blue
☆CFPB-1CC-1O1		非照光 Non-illuminated	橙 Orange
CFPB-1CC-2R1		赤 Red	赤 Red
☆CFPB-1CC-3O1		橙 Orange	橙 Orange
CFPB-1CC-4W1		黄 Yellow	白 White
☆CFPB-1CC-5G1		緑 Green	緑 Green
☆CFPB-1CC-5Y1		緑 Green	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-5B1		緑 Green	青 Blue

□ 9mmタイプ / 9mm Sq.

形名	Part No.	LED色 LED color	ボタン色 Button color
CFPB-1CC-1W9		非照光 Non-illuminated	白 White
CFPB-1CC-1R9		非照光 Non-illuminated	赤 Red
☆CFPB-1CC-1G9		非照光 Non-illuminated	緑 Green
☆CFPB-1CC-1Y9		非照光 Non-illuminated	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-1B9		非照光 Non-illuminated	青 Blue
☆CFPB-1CC-1O9		非照光 Non-illuminated	橙 Orange
CFPB-1CC-2R9		赤 Red	赤 Red
☆CFPB-1CC-3O9		橙 Orange	橙 Orange
CFPB-1CC-4W9		黄 Yellow	白 White
☆CFPB-1CC-5G9		緑 Green	緑 Green
☆CFPB-1CC-5Y9		緑 Green	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-5B9		緑 Green	青 Blue


□ 12mmタイプ / 12mm Sq.

形名	Part No.	LED色 LED color	ボタン色 Button color
CFPB-1CC-1W2		非照光 Non-illuminated	白 White
CFPB-1CC-1R2		非照光 Non-illuminated	赤 Red
☆CFPB-1CC-1G2		非照光 Non-illuminated	緑 Green
☆CFPB-1CC-1Y2		非照光 Non-illuminated	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-1B2		非照光 Non-illuminated	青 Blue
☆CFPB-1CC-1O2		非照光 Non-illuminated	橙 Orange
CFPB-1CC-2R2		赤 Red	赤 Red
☆CFPB-1CC-3O2		橙 Orange	橙 Orange
CFPB-1CC-4W2		黄 Yellow	白 White
☆CFPB-1CC-5G2		緑 Green	緑 Green
☆CFPB-1CC-5Y2		緑 Green	黄 Yellow
☆CFPB-1CC-5B2		緑 Green	青 Blue

梱包仕様/Packaging Specifications

ミシン目付きポリ袋
Perforated plastic bags

25 pcs./pack×2



☆(白星)は、標準準品です。

☆: Semi-standard product.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Nidec:](#)

[CFPB-1CC-1B1](#) [CFPB-1CC-1B2](#) [CFPB-1CC-1B6](#) [CFPB-1CC-1B9](#) [CFPB-1CC-1G1](#) [CFPB-1CC-1G2](#) [CFPB-1CC-5G6](#) [CFPB-1CC-5G9](#) [CFPB-1CC-5Y1](#) [CFPB-1CC-5Y2](#) [CFPB-1CC-5Y6](#) [CFPB-1CC-5Y9](#) [CFPB-1CC-5B1](#) [CFPB-1CC-5B2](#) [CFPB-1CC-5B6](#) [CFPB-1CC-5B9](#) [CFPB-1CC-5G1](#) [CFPB-1CC-5G2](#) [CFPB-1CC-3O6](#) [CFPB-1CC-3O9](#) [CFPB-1CC-4W1](#) [CFPB-1CC-4W2](#) [CFPB-1CC-4W6](#) [CFPB-1CC-4W9](#) [CFPB-1CC-2R1](#) [CFPB-1CC-2R2](#) [CFPB-1CC-2R6](#) [CFPB-1CC-2R9](#) [CFPB-1CC-3O1](#) [CFPB-1CC-3O2](#) [CFPB-1CC-1W6](#) [CFPB-1CC-1W9](#) [CFPB-1CC-1Y1](#) [CFPB-1CC-1Y2](#) [CFPB-1CC-1Y6](#) [CFPB-1CC-1Y9](#) [CFPB-1CC-1R1](#) [CFPB-1CC-1R2](#) [CFPB-1CC-1R6](#) [CFPB-1CC-1R9](#) [CFPB-1CC-1W1](#) [CFPB-1CC-1W2](#) [CFPB-1CC-1G6](#) [CFPB-1CC-1G9](#) [CFPB-1CC-1O1](#) [CFPB-1CC-1O2](#) [CFPB-1CC-1O6](#) [CFPB-1CC-1O9](#)