


貴金属合金多接点ワイパ採用により、信頼性に優れるRJシリーズ

1 回転型サーメットリマ

SINGLE TURN CERMET TRIMMERS

RJ-13


RoHS 指令対応 RoHS compliant



■特 長 FEATURES

- RoHS 指令対応
- 10 Ω ~ 5 M Ω の幅広い抵抗値
- 貴金属合金多接点ワイパ採用
- 樹脂材料は、UL 難燃クラス 94V-0 認証品を採用しております
- RoHS compliant
- Wide resistance range from 10 Ω to 5 M Ω
- Precious metal alloy wiper
- Resin material is UL Recognized 94V-0

内部構造図 INTERNAL STRUCTURE



名 称 Part name	材 料 Material
① ロータ Rotor	PBT (ポリブチレンテレフタレート) Polybutyleneterephthalate
② カバー Cover	ステンレス Stainless steel
③ 電極体 Electrode	Ag-Pd サーマット Ag-Pd cermet
④ 抵抗体 Resistive element	RuO ₂ サーマット RuO ₂ cermet
⑤ ベースエレメント Base element	セラミック Ceramic
⑥ 端 子 Terminal pin	ニッケル、金めっき Nickel, Gold-plated
⑦ 接着剤 Adhesive	エポキシ Epoxy
⑧ Oリング "O" ring	シリコンゴム Silicone rubber
⑨ ワイパ (摺動子) Wiper	多元合金 Multi metal alloy
⑩ ゴム板 Rubber cushion	シリコンゴム Silicone rubber

■型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

R J - 1 3 P 2 0 k Ω (2 0 3)

シリーズ名 Series name

抵抗値記号 Resistance code

製品形状 Product shape

抵抗値 Resistance value

P : 上面調整 Top adjustment

B : パネル実装 Panel mount

S : 側面調整 Side adjustment

PR : つまみ付き上面調整 Top adjustment with knob

SR : つまみ付き側面調整 Side adjustment with knob

※ご注文に際しては、型式一覧表をご確認ください。

Please refer to the LIST OF PART NUMBERS when placing orders.

型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

調整方向 Adjustment position	端子形状 (上面図) Shape of terminal (Top view)	包装形態 Form of packaging ポリ袋 Plastic bag	包装数量 Pieces in package
上面調整 Top adjustment 		RJ-13P	50 pcs./pack
		RJ-13B	25 pcs./pack
		RJ-13PR	
側面調整 Side adjustment (↑調整面) (↑Adjustment direction)		RJ-13S	
		RJ-13SR	

〈公称抵抗値 Nominal resistance values〉

⊖10 Ω	⊖20 Ω	50 Ω	100 Ω	200 Ω	500 Ω	1 kΩ	2 kΩ	5 kΩ	10 kΩ
20 kΩ	⊖25 kΩ	50 kΩ	100 kΩ	200 kΩ	⊖250 kΩ	500 kΩ	1 MΩ	2 MΩ	⊖5 MΩ

Fig. 1

- ※ ご注文に際しては、〈公称抵抗値〉(Fig. 1) について上記すべての組み合わせを用意しています。
- ※ ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
- ※ The above part numbers are all available with the respective combination of <Nominal resistance values> (Fig. 1).
- ※ Verify the above part numbers when placing orders.

⊖印の公称抵抗値は受注生産となります。
The products indicated by ⊖ mark are manufactured upon receipt of order basis.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

公称抵抗値範囲 Nominal resistance range	10 Ω ~ 5 MΩ
抵抗値許容差 Resistance tolerance	± 10 %
定格電力 Power ratings	0.75 W (70 °C) 0 W (120 °C)
抵抗変化特性 Resistance law	直線性 (B) Linear law
最大入力電圧 Maximum input voltage	DC300 V 又は定格電力の何れか小さい方 DC300 V or power rating, whichever is smaller
最大ワイパ電流 Maximum wiper current	100 mA 又は定格電力の何れか小さい方 100 mA or power rating, whichever is smaller
有効電氣的回転角度 Effective electrical angle	230 ° (1 turn)
残留抵抗値 End resistance	1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下 1 % or 2 Ω, whichever is greater
接触抵抗変化 C.R.V.	1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下 1 % or 3 Ω, whichever is greater
使用温度範囲 Operating temp. range	-55 ~ 120 °C
抵抗温度係数 Temp. coefficient	10 Ω, 20 Ω, 5 MΩ : ± 250 10 ⁻⁶ /°C maximum 50 Ω ~ 2 MΩ : ± 100 10 ⁻⁶ /°C maximum
絶縁抵抗 Insulation resistance	1000 MΩ minimum (DC500 V)
絶縁耐圧 Dielectric strength	AC900 V, 60 s
質量 Net weight	Approx. 1.90 g (RJ-13P) Approx. 4.50 g (RJ-13B) Approx. 2.15 g (RJ-13PR) Approx. 2.50 g (RJ-13S) Approx. 2.78 g (RJ-13SR)

機械的特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS

機械的回転角度 Mechanical angle	270 ° (1 turn)
回転トルク Operating torque	3 ~ 35 mN·m {30.6~357 gf·cm}
回転止強度 Stop strength	100 mN·m {1.02 kgf·cm}
回転寿命 Rotational life	200 cycles 10 Ω ~ 200 Ω [ΔR/R ≤ ± (0.5 Ω + 3 %)] 500 Ω ~ 5 MΩ [ΔR/R ≤ ± (0.5 Ω + 2 %)]
端子強度 Terminal to strength	20 N {2.04 kgf} minimum (引張り強度 Tensile strength)
操作部の押し強さ Thrust to rotor	10 N {1.02 kgf} minimum
はんだ付け性 Solderability	245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s

{ } : 参考値 Reference only

環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

試験項目 Test item	試験条件 Test conditions	仕様 Specifications
熱衝撃 Thermal shock	-65 ~ 125 °C (0.5 h), 5 cycles	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 1 %]
耐湿性 Humidity	-10 ~ 65 °C (相対湿度 Relative humidity 80 ~ 98 %), 10 cycles, 240 h	[ΔR/R ≤ 1 %]
耐衝撃性 Shock	981 m/s ² , 6 ms 6 directions for 3 times each	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 1 %]
耐振動性 Vibration	振幅 (Amplitude) 1.52 mm or 加速度 (Acceleration) 196 m/s ² , 10 ~ 2000 Hz, 3 directions, 12 times each	
負荷寿命 Load life	70 °C, 0.75 W, 1000 h	[ΔR/R ≤ 2 %] [S.S. ≤ 1 %]
低温動作 Low temp. operation	-55 °C, 2 h	[ΔR/R ≤ 1 %] [S.S. ≤ 2 %]
高温放置 High temp. exposure	120 °C, 250 h	[ΔR/R ≤ 2 %] [S.S. ≤ 2 %]
耐水、密閉性 Immersion seal	85 °C, 60 s	もれ無し (連続気泡無し) No leaks (No continuous bubbles)
はんだ耐熱性 Soldering heat	フロー : Flow 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, two times maximum 手はんだ : Manual soldering 380 ± 10 °C, 3 ~ 4 s	[ΔR/R ≤ 1 %]

ΔR/R : 全抵抗値変化 Change in total resistance
S.S. : 設定安定度 Setting stability

RJ-13

CERMET TRIMMERS

最大入力定格 MAXIMUM INPUT RATINGS


公称抵抗値 Nominal resistance valus (Ω)	抵抗値記号 Resistance code	最大入力電圧 Maximum input voltage (V)	最大ワイパ電流 Maximum wiper current (mA)
⊖ 10 ⊖ 20 50 100 200 500	100 200 500 101 201 501	1.00 2.00 5.00 8.66 12.2 19.4	100 100 100 86.6 61.0 38.8
1 k 2 k 5 k 10 k 20 k ⊖ 25 k 50 k	102 202 502 103 203 253 503	27.4 38.7 61.2 86.6 122 137 194	27.4 19.3 12.2 8.66 6.10 5.48 3.88
⊖ 100 k ⊖ 200 k 250 k 500 k 1 M 2 M ⊖ 5 M	104 204 254 504 105 205 505	274 300 300 300 300 300 300	2.74 1.50 1.20 0.60 0.30 0.15 0.06

⊖印の公称抵抗値は受注生産となります。
The products indicated by ⊖ mark are manufactured upon receipt of order basis.


外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)


RJ-13P 上面調整 Top adjustment



RJ-13B パネル実装 Panel mount






RJ-13PR つまみ付き上面調整 Top adjustment with knob






外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)

● RJ-13S 側面調整 Side adjustment



● RJ-13SR つまみ付き側面調整 Side adjustment with knob



包装仕様

<ポリ袋の包装仕様>

- ポリ袋での包装は、RJ-13P は 50 個 / 袋、それ以外の型式は 25 個 / 袋となります。
- RJ-13P のポリ袋の箱詰めは、100 個を製品箱に包装致します。また、それ以外の型式は 50 個を製品箱に包装致します。

PACKAGING SPECIFICATIONS

<Bulk pack specifications>

- Unit of bulk pack in a plastic bag is 25 pcs. per pack, only that RJ-13P is 50 pcs. per pack.
- Boxing of bulk in a plastic bag is performed with 50 pcs. per box, only that RJ-13P is 100 pcs. per box.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Nidec:](#)

[RJ-13B100](#) [RJ-13B101](#) [RJ-13B102](#) [RJ-13B103](#) [RJ-13B104](#) [RJ-13SR501](#) [RJ-13SR502](#) [RJ-13SR503](#) [RJ-13SR504](#)
[RJ-13SR505](#) [RJ-13SR203](#) [RJ-13SR204](#) [RJ-13SR205](#) [RJ-13SR253](#) [RJ-13SR254](#) [RJ-13SR500](#) [RJ-13SR103](#) [RJ-13SR104](#) [RJ-13SR105](#) [RJ-13SR200](#) [RJ-13SR201](#) [RJ-13SR202](#) [RJ-13S503](#) [RJ-13S504](#) [RJ-13S505](#) [RJ-13SR100](#)
[RJ-13SR101](#) [RJ-13SR102](#) [RJ-13S205](#) [RJ-13S253](#) [RJ-13S254](#) [RJ-13S500](#) [RJ-13S501](#) [RJ-13S502](#) [RJ-13S105](#)
[RJ-13S200](#) [RJ-13S201](#) [RJ-13S202](#) [RJ-13S203](#) [RJ-13S204](#) [RJ-13PR505](#) [RJ-13S100](#) [RJ-13S101](#) [RJ-13S102](#) [RJ-13S103](#) [RJ-13S104](#) [RJ-13PR254](#) [RJ-13PR500](#) [RJ-13PR501](#) [RJ-13PR502](#) [RJ-13PR503](#) [RJ-13PR504](#) [RJ-13PR201](#)
[RJ-13PR202](#) [RJ-13PR203](#) [RJ-13PR204](#) [RJ-13PR205](#) [RJ-13PR253](#) [RJ-13PR101](#) [RJ-13PR102](#) [RJ-13PR103](#) [RJ-13PR104](#) [RJ-13PR105](#) [RJ-13PR200](#) [RJ-13P501](#) [RJ-13P502](#) [RJ-13P503](#) [RJ-13P504](#) [RJ-13P505](#) [RJ-13PR100](#) [RJ-13P203](#) [RJ-13P204](#) [RJ-13P205](#) [RJ-13P253](#) [RJ-13P254](#) [RJ-13P500](#) [RJ-13P103](#) [RJ-13P104](#) [RJ-13P105](#) [RJ-13P200](#) [RJ-13P201](#) [RJ-13P202](#) [RJ-13B503](#) [RJ-13B504](#) [RJ-13B505](#) [RJ-13P100](#) [RJ-13P101](#) [RJ-13P102](#) [RJ-13B205](#) [RJ-13B253](#) [RJ-13B254](#) [RJ-13B500](#) [RJ-13B501](#) [RJ-13B502](#) [RJ-13B105](#) [RJ-13B200](#) [RJ-13B201](#) [RJ-13B202](#) [RJ-13B203](#) [RJ-13B204](#)