

PFV / PZF series

125°C 4000 時間 (ハイブリッドタイプ)
Load life : 125°C 4000 hours (Hybrid Type)

AEC-Q200



◆規格表/SPECIFICATION

項目 Item	特性 Characteristics													
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-55～+125℃													
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～80Vdc													
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)													
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage													
損失角の正接(tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table><tr><td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>80</td><td rowspan="2">(20℃, 120Hz)</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>0.08</td></tr></table>	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80	(20℃, 120Hz)	tan δ	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80	(20℃, 120Hz)								
tan δ	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08									
耐久性 Endurance	125℃中で4000時間定格電圧(定格リップル重畳)印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 4000 hours at 125℃, the capacitors shall meet the following Criteria.													
高温高湿負荷 Biased Humidity	85℃,85%RH中で2000時間定格電圧印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage for 2000 hours at 85℃ and humidity of 85%, the capacitors shall meet the following Criteria .													
規格 Criteria	<table><tr><td>静電容量変化率 Capacitance Change</td><td>初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.</td></tr><tr><td>損失角の正接 Dissipation Factor</td><td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>等価直列抵抗 ESR</td><td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏れ電流 Leakage Current</td><td>規格値以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	等価直列抵抗 ESR	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.					
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.													
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.													
等価直列抵抗 ESR	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.													
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.													
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	$Z(-55^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 2.0$ (100kHz) $Z(-25^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 1.5$													


◆呼称方法/PART NUMBER

□□□	PFV/PZF	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆リップル電流補正係数/ MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	100 ≤ f < 1k	1k ≤ f < 10k	10k ≤ f < 20k
係数 Coefficient	0.05	0.30	0.70
周波数 (Hz) Frequency	20k ≤ f < 50k	50k ≤ f < 100k	100k ≤
係数 Coefficient	0.80	0.90	1.00


◆表示/MARKING




※電圧記号 Voltage code

定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63	80
電圧記号 Voltage code	E	V	H	J	K

◆寸法図/DIMENSIONS



φD	L	A1	B1	C	W1	P
6.3	6.1	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
6.3	8	6.6	6.6	2.7	0.5~0.8	1.8
8	10.5	8.3	8.3	2.9	0.8~1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	3.2	0.8~1.1	4.5




φD	L	F	φd	α
8	9	3.5	0.6	1.5
10	9	5.0	0.6	1.5

◆標準品一覧表/STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)		等価直列抵抗 E.S.R (mΩ/100kHz MAX)		定格リプル電流 Rated Ripple Current (mA rms/ 125°C, 100kHz)	許容リプル電流 Permissible Ripple Current (mA)	
		PFV (SMD)	PZF (LeadWire)	20°C	-40°C		125°C, 100kHz	100°C, 100kHz
25	56	6.3×6.1	-	50		1170	1490	2110
	100	6.3×8	-	30		1810	2320	3290
	220	8×10.5	8×9	27		2070	2650	3760
	330	10×10.5	10×9	20		2590	3320	4700
35	47	6.3×6.1	-	60		1170	1490	2110
	68	6.3×8	-	35		1810	2320	3290
	150	8×10.5	8×9	27		2070	2650	3760
	270	10×10.5	10×9	20		2590	3320	4700
50	22	6.3×6.1	-	80		970	1240	1760
	33	6.3×8	-	40		1430	1820	2580
	68	8×10.5	8×9	30		1620	2070	2930
	100	10×10.5	10×9	28		2070	2650	3760
63	10	6.3×6.1	-	120		910	1160	1640
	22	6.3×8	-	80		1170	1490	2110
	33	8×10.5	8×9	40		1430	1820	2580
	56	10×10.5	10×9	30		1810	2320	3290
80	22	8×10.5	8×9	45		1430	1820	2580
	27	8×10.5	8×9	45		1430	1820	2580
	39	10×10.5	10×9	35		1550	1990	2820
	47	10×10.5	10×9	35		1700	2180	3090

◆温度係数/TEMPERATURE COEFFICIENT FOR RIPPLE CURRENT



温度 Temperature T(°C)	≤100	105	110	115	125
係数 Coefficient (IMAX/I _r)	1.81	1.72	1.62	1.52	1.28

温度係数 IMAX/I₀: 定格リプル電流(I₀)を超えて連続印加可能なリプル電流最大値(IMAX)を示す係数。寿命推定時間は寿命計算式に従う。

Temperature coefficient IMAX/I₀: Coefficient indicating the maximum permissible ripple current (IMAX) that can be continuously applied beyond the rated current (I₀). Estimated lifetime complies with our lifetime calculation formula.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[80PFV22MVB8x10.5](#) [25PFV330MVB10X10.5](#) [50PFV100MVB10X10.5](#) [35PFV270MVB10X10.5](#) [80PFV22*M8x10.5](#)
[35PFV47MVB6.3X6.1](#) [80PFV39*M10x10.5](#) [35PFV150MVB8X10.5](#) [50PFV22MVB6.3X6.1](#) [25PFV100MVB6.3X8](#)
[63PFV10MVB6.3X6.1](#) [50PFV68MVB8X10.5](#) [80PFV39MVB10x10.5](#) [25PFV220MVB8X10.5](#) [63PFV22MVB6.3X8](#)
[63PFV33MVB8X10.5](#) [25PFV56MVB6.3X6.1](#) [35PFV68MVB6.3X8](#) [50PFV33MVB6.3X8](#) [63PFV56MVB10X10.5](#)