


3403.17.0069

Eigenschaften

- Vollumfänglicher Blitzschutz in Form von GDT-Komponenten
- Wasserdicht IP65



Material Daten		
Material und Veredlung des Gehäuses	Aluminium	
Innenleiter, Material / Veredlung	Port 1: Bronze / Vergoldung (ohne Vernickelung) Port 2: Bronze / Vergoldung (ohne Vernickelung)	

Elektrische Daten	
Impedanz	50 Ω
Frequenzbereich	5.5 MHz to 400 MHz
Rückflussdämpfung typisch	10 dB
Insertion loss typical	1 dB

	Range 1	
Frequenzbereich	40 MHz ... 55 MHz	55 MHz ... 400 MHz
Rückflussdämpfung	20 dB	26 dB
Insertion loss	0.25 dB	0.25 dB
Leistung Avg. / Peak	100 W / 10000 W	100 W / -

Elektrische Hinweise	
DC supply voltage	60 V
DC current	4 A
Residual pulse energy	60 µJ typically (test pulse 4 kV 1.2/50 µs / 2 kA 8/20 µs) main path - protected side

Mechanische Daten	
Gewicht	93 g
Steckzyklen	100

Umweltbezogene Daten	
Betriebstemperatur	-40 °C ... 85°C
Lagertemperatur	-40 °C ... 85°C
Schutzart (IP Rating)	IP67

3403.17.0069

Tabelle mit Bestellinformationen	
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
84144468	3403.17.0069

HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for information only and do not represent any warranty of any kind.
DOCUMENT PIM-P1986 / Date of publication: 19.10.2023 / uncontrolled copy