


1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	 M12 A-cod an/- f/- shld. 																									
Technische Daten: <table><tr><td>Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101</td><td>60 V</td></tr><tr><td>Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101</td><td>4 A / 40°C</td></tr><tr><td>Isolationswiderstand: IEC 60512</td><td>>=100 MΩ</td></tr><tr><td>Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1</td><td>3/2</td></tr><tr><td>Schutzart: IEC 60529</td><td>IP 67, im verschraubten Zustand</td></tr><tr><td>Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4</td><td>-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C</td></tr><tr><td>Steckzyklen: IEC 60512-9a</td><td>>=100</td></tr></table>								Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	60 V	Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A / 40°C	Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ	Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand	Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C	Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100					
Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	60 V																									
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A / 40°C																									
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ																									
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2																									
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand																									
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C																									
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100																									
B																										
Kabeleigenschaften: <table><tr><td>Umgebungstemperatur: fest verlegt bewegt</td><td>-25°C ... +80°C -5°C ... +80°C</td></tr><tr><td>Kabel:</td><td>TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,34mm², LiF9YH-C11YH</td></tr></table>								Umgebungstemperatur: fest verlegt bewegt	-25°C ... +80°C -5°C ... +80°C	Kabel:	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,34mm ² , LiF9YH-C11YH															
Umgebungstemperatur: fest verlegt bewegt	-25°C ... +80°C -5°C ... +80°C																									
Kabel:	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,34mm ² , LiF9YH-C11YH																									
C																										
Werkstoffe: <table><tr><td>Kontakt:</td><td>CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.</td></tr><tr><td>Kontaktträger:</td><td>PA, UL 94 V-0</td></tr><tr><td>Überwurfmutter:</td><td>GD-Zn, Ni</td></tr><tr><td>Griffkörper:</td><td>TPU, UL 94 HB, schwarz</td></tr></table>								Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.	Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0	Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni	Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, schwarz											
Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.																									
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0																									
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni																									
Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, schwarz																									
D																										
Montagedaten: <table><tr><td>empfohlenes Drehmoment:</td><td>0,6 Nm</td></tr></table>								empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm																	
empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm																									
E																										
 All Dimensions in mm  All rights reserved Department HCS - RO HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp Created by STOCHECIC Stochei Inspected by COSTEA Costea Standardisation MUNTEANV Muntean Date 2019-03-05 State Final Release Title M12 A-cod an/- f/- shld. Type DS Number 21347700568XXX Doc-Key / ECM-Nr. 100803046/UGD/000/A 500000148324 Rev. A Page 1/1																										
F	1	2	3	4	5	6	7	8																		