

SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung

SECTION A-A
Schnitt

1 2 3 4 5

1564337
XXXXX

(0.9) 8

ITEM NO	DESCRIPTION	COLOUR	MATERIAL	QTY	QUANTITY Stueck	RECEIPTABLE UNITSING Bittenspannung
1	BLACK / Schwarz	PBT-DF30 / V-0	1	1	1	1605: CAVITY BLOCK, CODE: "A" 1605: Kammstueck, Kodierung: "A"
2	BLACK / Schwarz	PBT-DF30 / V-0	-	-	-	1605: CAVITY BLOCK, CODE: "B" 1605: Kammstueck, Kodierung: "B"
2	GREY / grau	PBT-DF30 / V-0	-	-	-	1605: CAVITY BLOCK, CODE: "C" 1605: Kammstueck, Kodierung: "C"
2	GREEN / gruen	PBT-DF30 / V-0	-	-	-	1605: CAVITY BLOCK, CODE: "D" 1605: Kammstueck, Kodierung: "D"
2	BLUE / blau	PBT-DF30 / V-0	-	-	-	1605: CAVITY BLOCK, CODE: "E" 1605: Kammstueck, Kodierung: "E"
3	YELLOW / gelb	PBT-DF30 / V-0	1	1	1	SECONDARY LOCKING DEVICE U-Schlupf U-Schieber
4	YELLOW / gelb	PBT-DF30 / V-0	1	1	1	SEAL Dichtung
5	WHITE / weiss	WVG	1	1	1	
			4	3	2	
			1	1		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIESSES TECHNISCHE ZEICHNUNG WIRD DURCH EIN VERGEBENDES KONTROLLEUR-GEPRÜFTES
ZERTIFIKAT DER TECHNISCHEN ABTEILUNG 01 DINEN. SIND VORHANDEN.
DIE FOLGE DER LIEFERUNGS ANMELDUNGSTREFFENDE ZERTIFIKATE

DIMENSIONS:
MASSENZEICHEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
AC. TO ISO 80
AC. TO DIN 90901-X10

0 P.L.C	±
1 P.L.C	±
2 P.L.C	±
3 P.L.C	±
4 P.L.C	±

FANGLES/WINKEL 42°

MATERIAL:
SEE TABLE
siehe Tabelle

FINISH/SÜBERFLÄCHE/FARB:
SEE TABLE
siehe Tabelle

[illegible]

AI	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
PROJECT NR.: EGATN07155		J1		ECR-15-007756	15MAY2015	SK	Krauss	
		J2		DETAILS SEE PCN E-16-001359	26APR2016	MAH.	GILC	
		J3		DETAILS SEE PCN E-18-005554	17APR2018	HO.	GILC	
		J4		PCN-22-134411	18MAR2022	NS	AW	

NOTES

Bemerkungen

1 TE LOGO
TE Logo

2 ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag

3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetffgut in Versandkarton

4 CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung

5 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1355036
max. Drahtgrossenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

6/ CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm² FLR

STANDARD APPLICATION:
AT TEMPERATURE UP TO 120 DEGREE CELSIUS.
SINGLE WIRE SEAL PN 0-2287497-1 AT WIRE SIZE 1.5mm² FLR
RECOMMENDED.

RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
140 DEGREE CELSIUS. SINGLE WIRE SEAL
PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1241436
max. Drahtgrossenbereich: 1.5mm² FLR

Standard Anwendung:
Bei Einsatztemperatur bis 120°C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leitergrösse 1.5mm² FLR empfohlen.

Bei Einsatztemperaturen bis 140°C empfehlen wir bei dem Drahtgrößenbereich 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL) die Einzeileiterdichtung PN 964972-1, jedoch mit leicht erschwelter Bestueckbarkeit.

7 SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1670865, 1670866
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670865, 1670866

8 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung

9 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18799-1
Passend zur Ausführungsvorschrift 114-18799-1

10 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1564407, 1564528
passendes Gegenstück siehe Zeichnung: 1564407, 1564528

11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.

CODING A
Kodierung
PN 1-1564337-1

CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen

CODING B
Kodierung
PN 2-1564337-1

CODING Kodierung

POLARIZATION Polarisierungen

CODING C
Kodierung
PN 3-1564337-1

POLARIZATION
Polarisierungen

CODING
Kodierung

CODING D
Kodierung
PN 4-1564337-1

Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf ein rechteckiges Polarisationsmodul. Innerhalb des Moduls sind verschiedene optische Elemente angeordnet: vier Kreuzsymbole (Polarisatoren) in den Ecken, eine Reihe von Kreis- und Halbkreis-Symbolen in der Mitte und an den Seiten. Linien verbinden diese Symbole mit Beschriftungen: 'Kodierung' weist auf ein Element in der oberen rechten Ecke, 'Polarisation' und 'Polarisierungen' weisen auf die zentralen kreisförmigen Elemente.