





Empfohlenes Lochbild - Bauteilseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein
recommended terminal layout - component side
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine



Betaetigungskraft
operating force $F = 7N \pm 2.5$



Aufschrift:
Marking:



168..

12(8)/250 ~ T100/55
10(8)/250 ~ 5E4
05


12A 125-250V AC
1/2 HP 125-250V AC
R97



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
plant/year/week
acc. to DIN EN 60062

Schliesser 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPNO
suitable for appliance of class II



Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	26.5
EIN	ON	≤ 23.8
Block	block	22.2

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16812201	Index	
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI						
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2							
			>6-15	± 0.2	± 0.3							
>15-30			± 0.25	± 0.5								
					>30-70	± 0.4						
				>70-120	± 0.6	± 10%						
				>120-200	± 1.0							
							0	10	20			
							CAD: NX V4.0					
							gez./DRAWN BY 28.01.08 HHE					
							gepr./CHECKED BY MEJ					
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
							V07146006					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							
	56198	30.01.08 HHE										

GERAETESCHALTER	
appliance switch	
	
MARQUARDT	